

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB7035-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení