

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7035-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení