


Garant**SNMG 120404, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120404 HB7035-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení