


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7035-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení