

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7035-1 Rohový rádius: 0,8 mm
Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení