

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řzná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řzný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení