

Garant**SNMG 120412, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7035-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení