

Garant**SNMG 120412, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení