

**Garant****SNMG 150608, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 150608 HB7035-1 Rohový rádius: 0,8 mm  
Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 6 mm
Lamač třísek	SM

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150608
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení