

Garant**SNMG 150612, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150612 HB7035-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení