

**Garant****SNMG 150616, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 150616 HB7035-1 Rohový rádius: 1,6 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min**Technický popis**

Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SG
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení