

**Garant****SNMG 190616, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251238 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197874580   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Popis**

SNMG 190616 HB7035-1 Rohový rádius: 1,6 mm  
Typ: HB7035-1  
Lamač třísek: SM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius                       | 1,6 mm            |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 100 - 320 m/min   |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Lamač třísek                        | SM                |
| Typ                                 | HB7035-1          |
| Podmínky řezu                       | silně přerušovaný |
| Posuv $f$                           | 0,15 - 0,5 mm/ot, |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 6 mm                                   |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování                        |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 190616                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 8  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |