

Garant**SNMG 190624, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190624 HB7035-1 Rohový rádius: 2,4 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SG
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení