


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SR
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412

Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení