

**Garant****SNMM 150616, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMM 150616 HB7035-1 Rohový rádius: 1,6 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu  $a_p$ : 2 - 12 mm

Posuv  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	2 - 12 mm
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Lamač třísek	SR
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení