


Garant**SNMM 190624, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 190624 HB7035-1 Rohový rádius: 2,4 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mmPosuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	2,4 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač třísek	SR

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení