

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110202 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení