

Garant**TC.T 16T304, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Třída artiklu	21G

Popis

TC.T 16T304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení