

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení