

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T308 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení