

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení