

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110302

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení