

Garant**VBMT 160402, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160402 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení