

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7035-1

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení