

Garant**VB.T 160408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení