

**Garant****VC.T 110304, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 110304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení