

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 110304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení