

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261372 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874894 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VC.T 160404 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití | P |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný |
| Lamač třísek | SS |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Typ | HB7035-1 |
| Rohový rádius | 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 350 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCMT 160404 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |