

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261459 HB7035-1
GTIN	4045197874924
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 320 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení