

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv $f$	0,08 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení