

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednavce

Artikové číslo	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení