

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Třída artiklu	21G

Popis

VN.G 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Hlavní způsob použití	P

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Přířazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení