

**Garant****WNMG 060404, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 320 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení