

**Garant****WNMG 060408, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 060408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení