

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení