

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080404 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení