


Garant**WNMG 080408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Typ	HB7035-1
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení