


**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7035-1
GTIN	4045197875075
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080412 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

Typ	HB7035-1
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Lamač třísek	SG
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení