

**HOLEX****Role brusného rouna, 115 mm × 10 m, Struktura rouna: 220****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556115 220
GTIN	4045197525895
Třída artiklu	52M

**Popis****Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

**Výhoda:**

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

**Použití:**

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebroušení předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

**Technický popis**

Struktura rouna	220
Stupeň jemnosti	střední

Barva	zelená
Srovnání zrnitosti	240 - 280
Provedení	A fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	115 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

---

## Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030