

HOLEX**Role brusného rouna, 115 mm × 10 m, Struktura rouna: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556115 280
GTIN	4045197241733
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebroušení předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Technický popis

Barva	červená
Struktura rouna	280

Stupeň jemnosti	středně jemné
Srovnání zrnitosti	280 - 360
Provedení	A Very Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	115 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Ruční držák	556020
Vřeteno	556030