

3M Scotch-Brite™

Role brusného rouna, 115 mm × 10 m, Struktura rouna: 100**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556100 100
GTIN	4001895772122
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Hrubé a agresivní:** odstraňuje rez, vzdušnou korozi a nečistoty z povrchu. Ke zdrsnění starých nátěrů, laků, plastů, gumových částí (např. před lepením).

Technický popis

Struktura rouna	100
Barva	červená
Srovnání zrnitosti	180 - 220

Stupeň jemnosti	hrubé
Provedení	A medium
Označení 3M	WR-SH
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	115 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vřeteno	556030
Ruční držák	556020