

Jemný závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, M × stoupání: 36X2**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486210 36X2 |
| GTIN | 2050001045966 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis**Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

| | |
|------------------|------|
| Stoupání závitu | 2 mm |
| Toleranční třída | 6g |
| Závit | M36 |
| Kalibrování | L12 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Toleranční pole | g |
| Druh měrky | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Druh závitu | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Kvalita | 6 |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry |

Služby

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibrováníZávitový kroužek Maximální Ø 60 mm | 028600 60 |