

**Jemný závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, M × stoupání: 27X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486210 27X2
GTIN	2050001036254
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Použití:**

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na požádání.

**Technický popis**

Závit	M27
Toleranční třída	6g
Stoupání závitu	2 mm
Kalibrování	L12

Toleranční pole	g
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

## Služby

Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 60 mm	028600 60
Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100