

LOCTITE**Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 401_IG**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Upozornění:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Smyková pevnost v tahu	20 N/mm ²
Dotyková pevnost za	3 - 10 s
Označení výrobce	401
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Dynamická viskozita	70 - 110 mPas
Skladovací teplota	2 - 8 °C
Tvar	kapalný

Rozsah teplot pro použití	-40 - 120 °C
Barva	transparentní
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Třída nebezpečné látky	9
Hustota	1,05 g/cm ³
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	tkanina
Vhodné pro materiál	Elastomer
Vhodné pro materiál	Kůže
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Papír
Vhodné pro materiál	Kov
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Plnicí množství	20 ml
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo