

LOCTITE**Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 454_IE**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Upozornění:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Označení výrobce	454
Dotyková pevnost za	5 - 10 s
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Smyková pevnost v tahu	20,9 N/mm ²
Skladovací teplota	2 - 8 °C
Tvar	Gel
Rozsah teplot pro použití	-40 °C

Vlastnost	Anaerobní lepidlo
Vlastnost	nevsakuje
Vhodné pro materiál	Papír
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Kůže
Vhodné pro materiál	Karton
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	Elastomer
Vhodné pro materiál	porézní materiály
Hustota	1,05 g/cm ³
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Barva	transparentní
Plnicí množství	20 ml
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo