

LOCTITE**2-složkové lepidlo, ID výrobce: 3430_IG**

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	083371 3430_IG
GTIN	2050001948861
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Houževnaté elastické 2-složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrдне při pokojové teplotě.

Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve stříhu, odolné proti odloupení.

Označení nebezpečné látky: GHS05 žíravé

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky: GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Obsah: 24 ml

Dotyková pevnost za: 15 min

Doba zpracování: 7 min

Rozsah teploty: -55 °C

Pevnost v tahu/stříhu: 22 N/mm²

Odolnost proti odloupení: 3 N/mm²

Technický popis

Obsah	24 ml
-------	-------

Rozsah teploty	-55 °C
Odolnost proti odloupenutí	3 N/mm ²
Dotyková pevnost za	15 min
Pevnost v tahu/stříhu	22 N/mm ²
Označení nebezpečné látky	GHS05 žíravé
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Doba zpracování	7 min