

LOCTITE**2-složkové lepidlo, ID výrobce: 9466_IG**

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	083372 9466_IG
GTIN	5010266366067
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Houževnaté elastické 2-složkové lepidlo pro rychlé a snadné zpracování a trvale pevné spoje. Tvrdne při pokojové teplotě.

Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve střihu, odolné proti odloupenutí.

Použití:

Použít ruční dávkovací pistoli č. 083373 vel. PISTOLE směšovací trubičku č. 083376 vel. MIXER.

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Označení nebezpečné látky: GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Označení nebezpečné látky: GHS05 žíravé

Obsah: 50 ml

Dotyková pevnost za: 180 min

Doba zpracování: 60 min

Rozsah teploty: -55 °C

Pevnost v tahu/střihu: 32 N/mm²

Odolnost proti odloupenutí: 8 N/mm²

Technický popis

Odolnost proti odloupenutí	8 N/mm ²
Rozsah teploty	-55 °C
Obsah	50 ml
Dotyková pevnost za	180 min
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Označení nebezpečné látky	GHS05 žíravé
Pevnost v tahu/stříhu	32 N/mm ²
Doba zpracování	60 min