

3M Scotch-Brite™

Archy brusného rouna, sada 25 ks Durable Flex, 114×228 mm, Struktura rouna: 280**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556145 280
GTIN	8410001134413
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.

Flexibilní vysocevýkonné rouno s **extrémně hustým rozdělením zrna** až do hloubky vlákna materiálu. Speciální struktura rouna umožňuje **agresivnější broušení**, maximální životnost bez zanášení a ještě **rovnoměrnější strukturu broušení**. **Enormní flexibilita** usnadňuje použití na těžce přístupných místech.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada na výrobky z ocelové vlny. **Střední / středně jemný:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Rozsah dodávky:

Sada s 25 ručními polštářky.

Technický popis

Struktura rouna	280
Barva	červená
Srovnání zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	středně jemný
Označení 3M	DF
Provedení	A Very Fine
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka	114 mm
Délka	228 mm
Atribut názvu produktu	114×228 mm
Druh produktu	Brusné rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý max.	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Vřeteno	556030
Ruční držák	556020