

KARNASCH

Kompletní ohýbačka s normálním příslušenstvím, Pro výšku ohýbání do: 100mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 823650 100 |
| GTIN | 2050001931306 |
| Třída artiklu | 86K |

Popis**Provedení:**

Zařízení z pevné tvárné litiny s excentrickým rychloupínáním pro ohýbání za studena i za tepla ploché, kulaté a čtyřhranné oceli s vysokou přesností – pro trvalé profesionální nasazení. Vhodné pro **zvláště ostré ohyby a zalomení**.

Použití:

Pro přesné ohýbání za studena i za tepla (úhel ohýbání 0 – 120°) plochého, kulatého a čtyřhranného materiálu. Ohýbá ostře a také dokulata v různých poloměrech. Délkový a úhlový doraz pro sériovou výrobu.

Maximální ohýbací výkony:

- (redukované) s ohýbacími deskami č. 823652 / 823653 v horní vybrané části:
 - plochá ocel za tepla do 50×6 mm popř. 20×15 mm;
 - plochá ocel za studena do 50×4 mm popř. 20×10 mm;
 - kulatá a 4hranná ocel za studena do 16 mm.
- (normální) s ohýbacími deskami č 823652 / 823653 v dolní části bez vybrání:
 - plochá ocel za tepla do 100×12 mm popř. 60×20 mm;
 - plochá ocel za studena do 100×6 mm popř. 50×12 mm;
 - kulatá a čtyřhranná ocel za tepla do 30 mm;
 - kulatá a čtyřhranná ocel za studena do 18 mm.
- (maximálně) s ohýbacími deskami č. 823654 / 823655 (zvláštní příslušenství):
 - ocel o průřezu L (vybrání) za tepla do 100×12 mm;
 - ocel o průřezu L (vybrání) za studena do 60×8 mm;
 - plochá měď do 100×12 mm;
 - ušlechtilá ocel do 50×8 mm.

Rozsah dodávky:

Ohýbačka včetně:

1 svěrného bloku s excentrickým upnutím,

1 ostrohranné ohýbací desky (pro materiál do 2 mm) č. 823652,

1 normální ohýbací desky (r = 4 mm) č. 823653, 1 tlačné desky,

1 délkového dorazu 440 mm,

1 úhlového dorazu.

Upozornění:

Další ohýbací desky pod č. 823651 – 823657.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Výška | 260 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Pro výšku ohýbání do | 100 mm |
| Hloubka | 175 mm |
| Hmotnost včetně příslušenství | 24 kg |
| Druh produktu | Ohýbací přístroj |

Příslušenství

| | |
|----------------------------|--------|
| Tlačná deska, široká | 823655 |
| Ohýbací deska, široká | 823654 |
| Ohýbací deska s rádiusem | 823651 |
| Hranová lišta | 823657 |
| Normální ohýbací deska | 823653 |
| Ohýbací deska, ostrohranná | 823652 |
| Pásková ohýbací deska | 823656 |