



## Korpusová svěrka, Rozsah upínání a: 600mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860291 600
GTIN	4008158040134
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Lišta z profilové oceli, galvanicky pozinkovaná. Kluzný třmen s dvojitou ochranou proti sklouznutí. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Plastové pouzdro, zesílené kovem. Upínací síla do **8000 N**.

- **Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami**
- **Ochranné opěrky obrobku, snímatelné**
- **Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka**
- **2složková rukojeť s vnitřním šestihranem (OK6) komfortní dosažení upínací síly**

#### Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými šroubovými svěrkami. Pro funkci rozpínání **přesuvná bez použití náradí**.

#### Upozornění:

**Následný produkt pro č. 860290.**

### Technický popis

Hmotnost	2,76 kg
----------	---------

Rozpěrná vzdálenost e	255 - 730 mm
Průřez vodicí lišty	29×9 mm
Rozsah upnutí a	600 mm
Pracovní rádius b	95 mm
Maximální upínací síla	8000 N
Druh produktu	Svěrka